

太陽エネルギーで充電。 環境にやさしいソーラー血圧計。

オムロン 上腕式手動ソーラー血圧計 **HEM-4500-SOL**
オープン価格



本体質量:約205g(専用充電式電池含まず)
外形寸法:幅90×高さ75×奥行き125mm
適応腕周:22~32cm
医療機器認証番号:221AGBZX00272000

手動式電子血圧計

管理医療機器

●4時間充電(快晴時)で約40回測定可能

※測定可能回数は充電環境により異なります。

●経済的な手動式

●紫外線に強いAES樹脂採用

日本初*ソーラーパネル搭載



*オムロンヘルスケア調べ

フィットカフ

メモリ

プリンタ

早期高血圧確認

バックライト

健康管理ソフト

測定ミスをお知らせ(体動)

ゲストモード

ACアダプタ

平均値

アラーム

単4電池×2(1500回)



4 975479 408083

パッケージ寸法(質量): 幅134×高さ175×奥行き110mm(約628g)
アウターカートン寸法(質量): 幅587×高さ292×奥行き292mm(約7.42kg)
箱入数:10

日本初* ソーラーパネル採用で **CO₂削減** 環境にやさしいエコ血圧計

*オムロンヘルスケア調べ

●環境にやさしい 「ソーラーパネル」搭載



●規制化学物質不使用 EUの環境規定に対応



●紫外線に強い
AES樹脂採用
ソーラー充電時、
紫外線による本体の劣化を
軽減します。

●ソーラー充電だけで 測定可能。

電源不要で経済的。フル充電で
約280回の測定が可能です。

血圧が気になる方へ。
ご家庭での血圧測定
はじめませんか？

家庭血圧で 135 / 85mmHg 以上は高血圧*

※出典:日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2009

◎測定結果や治療方法は自己判断せず、医師の診断を受けてください。

高血圧は別名「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がないままに、様々な循環器系の病気を引き起こす可能性のある危険な状態です。血圧が気になる方は、ご家庭で定期的な血圧チェックを行い、上記の値を頻繁にこえるようであれば医師の指導を受けるようにしてください。

主な仕様

※お好みなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販 売 名	オムロン上腕式手動ソーラー血圧計 HEM-4500-SOL
医療機器認証番号	221AGBZX00272000
一 般 的 名 称	手動式電子血圧計
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
測 定 方 式	オンロトリック法
測 定 範 囲	圧力/0~299mmHg、脈拍数/40~180拍毎分
測 定 精 度	圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内
電 源	専用充電式電池2.4V(600mAh)、 単4形アルカリまたはマンガン乾電池(2個)
電 池 寿 命	専用充電式電池使用時: 約280回(室温23℃、腕周25cm、170mmHg加圧の場合) 単4形アルカリ乾電池使用時: 約1500回(室温23℃、腕周25cm、170mmHg加圧の場合)
使用環境温湿度	+10~+40℃・30~85%RH
本 体 質 量	約205g(専用充電式電池含まず)
外 形 寸 法	幅90×高さ75×奥行き125mm
付 属 品	腕帯(型式HEM-CUFF-S、対象腕周22~32cm)、ゴム球、 専用充電式電池、お試用電池(単4形マンガン乾電池2個)、 収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き) 医療機器添付文書

△ 安全に関するご注意

測定結果の自己判断、治療は危険です。必ず医師の指導にしたがってください。

・自己判断は、病気の悪化につながる可能性があります。

重度の血行障害または血液疾患のある方は、医師の指導のもとご使用ください。

・圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。

必要以上に加圧しないでください。

・圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。

安全にお使いいただくため、ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料



0120-30-6606

通話料無料



0120-10-1625

むろんオムロン

お問い合わせ、ご用命は…