

# 新商品のご案内

正しく測定できる姿勢へ光と音で導きます。  
2人分個別に早朝高血圧もしっかり確認。

オムロン デジタル自動血圧計 HEM-6050

正確測定サポート機能

早朝高血圧確認機能

オープン価格



本体質量：約114g(電池含まず)

外形寸法：幅70×高さ70×奥行き21mm(手首カフ含まず)

適応手首周：13.5～21.5cm

医療機器認証番号：220AGBZX00339000

管理医療機器

- ・正しく測れる姿勢になると光と音でお知らせ
- ・早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧」マーク
- ・2人分のデータを別々に管理、2人×100回分メモリ付き
- ・測定中のからだの動きによるミスを「体動」マークでお知らせ
- ・8段階の表示により、血圧値のレベルをひと目でチェック

正確測定サポート機能

測定姿勢チェックランプ搭載



測定姿勢チェック機能

メモリ 2人×100回

グラフ表示

早朝高血圧確認

「ぴったりフィット」するカフ

アラーム

測定ミスをお知らせ(体動)

抗菌カフ

健康管理ソフト

平均値

ワンプッシュスイッチ

単4電池×2(300回)



## 主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売名	オムロン デジタル自動血圧計HEM-6050
一般的名称	自動電子血圧計
医療機器分類	管理医療機器
測定方式	オシロメトリック法
測定範囲	圧力／0～299mmHg、脈拍数／40～180拍毎分
測定精度	圧力／±3mmHg以内、脈拍数／読み取り数値の±5%以内
電源	単4形アルカリ乾電池(2個)
電池寿命	約300回(単4形アルカリ乾電池(2個)使用時、室温23℃、1日2回、170mmHg加圧の場合)
使用環境温湿度	+10～+40℃・30～85%RH
測定可能な手首周囲長	135～215mm
本体質量	約114g(電池含まず)
外形寸法	幅70×高さ70×奥行き21mm(手首カフ含まず)
付属品	お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド

## ⚠ 安全に関するご注意

- 測定結果の自己判断、治療は危険です。必ず医師の指導に従ってください。
- ◎自己判断は、病気の悪化につながる場合があります。
- 重度の血行障害または血液疾患のある方は、医師の指導のもとご使用ください。
- ◎圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

## オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは

**オムロン お客様サービスセンター**

※受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料



0120-30-6606

通信料無料



0120-10-1625

むろんオムロン

お問い合わせ、ご用命は…

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地  
ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>