

主な仕様

型式	HM-165	HM-164	HM-110
販売名	オムロンハンディマッサージャ HM-165	オムロンハンディマッサージャ HM-164	オムロンバイブマッサージャ HM-110
医療機器認証番号	222AGBZX00206000	222AGBZX00206A01	222AGBZX00247000
類別	機械器具77バイブレーター		
一般的名称	家庭用電気マッサージ器		
医療機器分類	管理医療機器		
使用目的/効能効果	あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。		
電源	AC100V 50 / 60Hz		
消費電力	13.5W		10W
定格時間	20分		
たたき回数	最小約286回/分 最大約550回/分		—
振動回数	最小約510回/分 最大約1,800回/分		強約6,400回/分 弱約5,400回/分
コース選択	たたきモード4種、バイブモード2種、おまかせモード2種		—
速度調節	8段階		—
強弱調節	強/弱(2段階)		
オートパワーオフ	約15分		—
使用環境温湿度	+10～+40℃ 30～85%RH		
保管環境温湿度	-20～+60℃ 10～95%RH		
外形寸法	幅約288×高さ約399× 奥行き約80mm		幅約94×高さ約413× 奥行き約140mm
質量	約950g		約750g
電源コードの長さ	約195cm		
付属品	こぶしアタッチメント、 手のひらアタッチメント、 取扱説明書(品質保証書付き)	こぶしアタッチメント、 取扱説明書(品質保証書付き)	取扱説明書(品質保証書付き)

	HM-165		HM-164		HM-110	
	個装箱	マスターカートン	個装箱	マスターカートン	個装箱	マスターカートン
寸法 (幅×高さ×奥行き) 質量	215×545×83mm (約1460g)	452×581×448mm (約16kg) 10台/ケース	215×545×83mm (約1420g)	452×581×448mm (約15.6kg) 10台/ケース	170×480×107mm (約1190g)	565×512×354mm (約13.1kg) 10台/ケース

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

●下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。(1)ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器 (2)人工心臓などの生命維持用電気機器 (3)心電計などの装着型医用電気機器 ◎これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。 ●次の人は医師と相談してご使用ください。 ■悪性腫瘍のある人 ■心臓に障害のある人 ■妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ■糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ■皮膚に創傷のある人 ■安静を必要とする人 ■体温38℃以上(有熱期)の人(例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ■骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人 ■背骨に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ■医師の治療を受けている人、特に身体に異常を感じている人 ■かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人 ■体力の衰えた人 ◎事故や体調不良の原因になります。

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター



通話料無料
0120-30-6606



通信料無料
FAX 0120-10-1625

※受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

お問い合わせ、ご用命は…

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地
<http://www.healthcare.omron.co.jp/>

2010年10月発行

オムロン マッサージャ

HM-165・HM-164・HM-110

ご家庭で、気になる部位を いつでもマッサージ



肩



背中



腕



腰



脚全体



足のうら



オムロン独自の 「たたき&バイブ」と 8つのコースが楽しめる ハイグレードタイプ。

オムロン ハンディマッサージャー **HM-165**

オープン価格

本体質量：約950g
外形寸法：幅約288×高さ約399×奥行き約80mm
医療機器認証番号：222AGBZX00206000
JANコード：4975479408526
販売名：オムロン ハンディマッサージャー HM-165

管理医療機器

プログラム:8コース

バイブレーション

強弱調節

手のひらアタッチメント

8段階速度切り替え

こぶしアタッチメント

たたき

AC100V

広範囲にマッサージ
[こぶしアタッチメント]



バイブレーション効果を強調する
[手のひらアタッチメント]



●オムロン独自の 「たたき&バイブ」

余韻の残るような
プロのマッサージを
実現しました。

●手が疲れない ユニバーサルデザイン

ひじを上げずに、どんな部位でも楽に
マッサージできます。

●すべらず、 かるがる 全身マッサージ

ストッパーがついているので
背中や腰までラクにマッサージ。

8つのコース/速度を簡単切り替え

コース選択時

8つのコースが選べます。

- ・ため打ち
- ・連続たたき
- ・リズムバイブ
- ・ほぐし
- ・速たたき
- ・リズムたたき
- ・ウェーブバイブ
- ・オート

マニュアル選択時

たたきからバイブレーションま
で、8段階の速度切り替えがで
きます。



広範囲にマッサージ
[こぶしアタッチメント]



余韻が残ってきもちいい、 オムロン独自の「たたき&バイブ」。

オムロン ハンディマッサージャー **HM-164**

オープン価格

本体質量：約950g
外形寸法：幅約288×高さ約399×奥行き約80mm
医療機器認証番号：222AGBZX00206A01
JANコード：4975479408519
販売名：オムロン ハンディマッサージャー HM-164

管理医療機器

プログラム:8コース

バイブレーション

強弱調節

手のひらアタッチメント

8段階速度切り替え

こぶしアタッチメント

たたき

AC100V

手軽にこりをほぐす 強力なバイブレーション。

オムロン バイブマッサージャー **HM-110**

オープン価格

本体質量：約750g
外形寸法：幅約94×高さ約413×奥行き約140mm
医療機器認証番号：222AGBZX00247000
JANコード：4975479408533
販売名：オムロン バイブマッサージャー HM-110

管理医療機器

プログラム:8コース

バイブレーション

強弱調節

手のひらアタッチメント

8段階速度切り替え

こぶしアタッチメント

たたき

AC100V

機能比較表

商品型式名	HM-165	HM-164	HM-110
たたき回数	最小約286回/分	最大約550回/分	—
振動回数	最小約510回/分	最大約1,800回/分	強約6,400回/分 弱約5,400回/分
プログラム機能	8コース	—	—
マニュアル機能	●	—	—
強弱切替	●	●	●
速度調節	8段階	8段階	—
電源電圧	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz
消費電力	13.5W	13.5W	10W
定格時間	20分	20分	20分

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。