

# オムロン電子体温計

## MC-170/MC-171W/MC-172L

けんけん 実測 検温シリーズ

わきや口中で  
ずれにくい  
フラットセンサ



先端が平らな形状になった、オムロン独自のフラットセンサを感温部に採用。わきの下や舌下にしっかりフィットするため、小さなお子様でも検温終了まで体温計を一定の位置に保ちやすくなりました。

見やすくなった  
大型液晶表示

大きな文字表示で、測定状況や検温結果が、確認しやすくなりました。



このパッケージを  
目印に  
お求めください



MC-170



MC-171W



MC-172L

仕様は変更する場合があります。

### 主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン電子体温計MC-170/171W/172L ●電源電圧…DC1.5V (アルカリマンガンボタン電池LR41×1個) ●消費電力…0.1mW ●電池寿命…<MC-170/171W>約1100回(実測:約10分) <MC-172L>約1100回(実測:約5分) ●感温部…サーミスタ ●測定方式…実測 ●体温表示…<MC-170/171W>3桁+℃表示、0.1℃毎 <MC-172L>4桁+℃表示、0.01℃毎 ●測定精度(標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合)…<MC-170/171W>±0.1℃ <MC-172L>±0.05℃ (35.00~38.00℃)、±0.1℃ (32.00~34.99℃および38.01~42.00℃) ●測定範囲…<MC-170/171W>32.0~42.0℃ <MC-172L>32.00~42.00℃ ●使用環境温湿度…周囲温度: +10~+40℃、相対湿度: 30~85%RH ●保管環境温湿度…周囲温度: -20~+60℃、相対湿度: 30~95%RH ●防水性…<MC-171W>JIST1140に定められた防浸形に準ずる。 ●質量…約13.0g(電池含む) ●外形寸法…幅19.6×長さ129.7×厚さ13.2mm ●付属品…お試用電池(アルカリマンガンボタン電池LR41×1個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、基礎体温表(MC-172Lのみ) ●医療機器許可番号…24BY0001

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き)	52×178×40mm	249×190×120mm	616×260×514mm
質量	MC-170	約52g	約660g(10台/ケース) 約8.5kg(100台/ケース)
	MC-171W	約52g	約660g(10台/ケース) 約8.5kg(100台/ケース)
	MC-172L	約56g	約710g(10台/ケース) 約9.2kg(100台/ケース)

### △安全に関するご注意

- 検温結果の自己診断や治療は危険です。医師の指導に従ってください。
  - 本製品は耳式体温計ではありません。わき・口中以外では検温しないでください。
    - ◎耳などを傷つける恐れがあります。
  - ※MC-172Lは口中用です。口中以外では検温しないでください。
  - 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけのご使用はさけてください。
- ※ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ、ご用命は…

### オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

## 修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料



0120-30-6606

通信料無料



FAX 0120-10-1625

オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA170



ずれにくい“フラットセンサ”と  
見やすい“大型液晶”で  
より正しく、もっと使いやすく。

OMRON



MC-170

MC-171W

MC-172L

<全タイプ共通機能>

- ずれにくいフラットセンサ ● 見やすい大型液晶表示
- 前回値メモリ付き ● オートパワーオフ ● 抗菌樹脂使用
- 電池交換可能 ● おしらせブザー付き ● 収納ケース付き

実測検温シリーズ

## オムロン電子体温計

MC-170/MC-171W/MC-172L

みんなん

家族みんなに  
正しい検温と  
使いやすさを。



オムロンがこだわったのは、正しい検温をサポートするためのユニバーサルデザイン。じっとしているのが苦手な小さなお子様から、小さな文字が見つらいご年配の方まで、家族みんながストレスなく正確な検温結果が得られる体温計を目指しました。



ブザー付  
わき・口中  
With Beeper

検温が終了すると  
ブザーでお知らせ  
する安心機能付き。

- 温度上昇が少なくなり、平衡温に近づくとブザーが鳴ります。\*1



- おしらせブザーが付いた、スタンダードタイプ。

オムロン 電子体温計 MC-170

みんなん わき・口中 精度±0.1°C

メーカー希望小売価格 **¥1,313**(税込)

[本体価格¥1,250]



防水タイプ  
わき・口中  
water-resistant

- 温度上昇が少なくなり、平衡温に近づくとブザーが鳴ります。\*1



- 丸洗いできて清潔な、防水タイプ。\*2

オムロン 電子体温計 MC-171W

みんなん わき・口中 精度±0.1°C

メーカー希望小売価格 **¥1,680**(税込)

[本体価格¥1,600]



婦人用  
口中用  
Basal

毎日の基礎体温チェックに適した4桁表示タイプ。便利な基礎体温表付き。

- 約5分後におしらせブザーが鳴ります。



- 基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。

オムロン 電子体温計 MC-172L

みんなん 口中用 精度±0.05°C

メーカー希望小売価格 **¥1,943**(税込)

[本体価格¥1,850]

\*1 正しい検温にはわきで約10分、口中で約5分程度の時間が必要です。

\*2 JIS基準に適合した防浸形です。