

**主な仕様** ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

- 販売名…オムロン電子体温計MC-672L ●電源電圧…DC3.0V(リチウム電池CR2016×1個) ●消費電力…0.02W ●電池寿命…約1100回(予測測定)、約150回(実測測定) ●感温部…サーミスタ ●測定方式…予測・実測 ●体温表示…4桁+℃表示、0.01℃毎 ●測定精度…±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃および38.01~42.00℃)(標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合) ●測定範囲…32.00~42.00℃ ●使用環境湿度…周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH ●保管環境湿度…周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%RH ●質量…約27.0g(電池含む) ●外形寸法…幅34×長さ125.2×厚さ15mm ●付属品…お試用電池(リチウム電池CR2016×1個)、収納ケース、プロービング(3個)、基礎体温表、取扱説明書(品質保証書付き) ●医療用具許可番号…24BY0001

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×長さ×奥行き) 質量	73×185×50mm (約104g)	265×190×95mm (約630g)5台/ケース	390×223×277mm (約3.2kg)20台/ケース

## オムロン電子体温計 MC-672L

けんおんくん

予測・実測 口中専用



婦人用 Basal

### △ 安全に関するご注意

- 検温結果の自己診断や治療は危険です。医師の指導に従ってください。  
◎自己診断は、病気が悪化する恐れがあります。
  - 本製品は口中専用の体温計です。口中以外(わきや耳など)で検温しないでください。  
◎正しい検温ができません。耳などを傷つける恐れがあります。
- ※ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ、ご用命は…

わからないことは何でも相談できる。オムロンなら安心です。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは  
**オムロン お客様サービスセンター**

※受付時間(祝日を除く月~金)9:00 ~ 19:00

※都合によりお休みさせていただいたり、受付時間帯を変更させていただきます。

※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料 **0120-30-6606**

通信料無料 **FAX 0120-10-1625**

オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>



# 30秒で検温<sup>※1</sup>できるので 毎日の忙しい朝でも、かんたんに 基礎体温を測定します。

最先端の「高速処理技術」によって、口中での約30秒(平均)の予測検温を実現した「けんおんくん」は、女性に合った使いやすさを追求。毎日の忙しい朝のことだから、すばやく、かんたんに基礎体温を測定できるので安心です。



大型液晶で  
下2桁の数値を  
大きく表示

低温期と高温期の差はわずか1℃以内です。基礎体温に重要な下2桁の数値を大きな液晶文字で表示することで、検温値をしっかり読み取ることができます。

口中でも  
ずれにくい  
フラットセンサ

口中でも測定位置で温度は異なりますので、感温部を毎朝、同じ位置に当てる必要があります。大きく平らな形状の「フラットセンサ」が、舌下にしっかりフィットし、検温中のずれを防ぎます。

※1 予測検温時：約30秒、実測検温時：約5分  
より正確な測定には、実測検温をおすすめします。

オムロン電子体温計 MC-672L **けんおんくん**

予測・実測 **口中専用**

メーカー希望小売価格 ¥2,993(税込)

[本体価格 ¥2,850]

**婦人用 Basal**

女性の  
使いやすさに  
こだわった  
やさしい工夫

- 誤操作を防ぐ長押し電源オフ  
検温中に、誤って電源を切ってしまうことを防ぎます。
- プローピング(3個)付き  
口中でより確実に体温計を固定できます。
- 基礎体温表付き



収納ケース

- 前回値メモリ付き ● オートパワーオフ
- 電池交換可能 ● おしらせブザー付き
- 収納ケース付き ● 抗菌樹脂使用

このパッケージを  
目印にお求め  
ください



仕様は変更する場合があります。