

OMRON

ご家庭で吸入療法が必要な方のために、
使いやすさを徹底追及した超音波式ネブライザ。
一回の吸入にぴったりの小容量タイプ。



オムロン超音波式ネブライザ

NE-U07

メーカー希望小売価格 **¥36,750** (税込)

[本体価格 ¥35,000]

医療機器届出番号 26B1X10002000001

一般医療機器

使いやすさ、ますます向上。安心と信頼をいつもお手もとに。

全国の病院・医院で高い評価をいただいているオムロンの超音波式ネブライザ。すぐれた霧化能力と安全性はそのままに、使いやすさをさまざまな角度から考えたパーソナル用ネブライザ。

● パーソナルに徹した10ml薬剤槽

治療に必要な薬液が10mlまで入ります。一回で使いきる小容量設計です。



● 通電状態が確認できる親切設計

緑のランプ表示で、「霧化状態」をお知らせします。



● 軽量・コンパクトで携帯に便利

バックやカバンにすっぽり収まるコンパクトサイズで、重さは約960g(ACアダプタ含む)。お出かけや旅行にもらくらくお持ちいただけます。

● 超音波霧化でやさしいミクロの均一粒子

霧化粒子径は1~8マイクロメートル(全体積粒子径分布の80%)。気管支などの呼吸器の奥深くまでやさしく送りどけます。

● 煮沸消毒ができて衛生的

吸入パイプや薬剤槽カバーなどの各部品には、煮沸消毒可能な材質を使用。衛生面でも安心してお使いいただけます。

● 湯水検知機能が付いた安全設計

冷却水が少なくなると安全装置が働き、自動的に作動停止。空運転を防止します。

ネブライザは、医師の指導のもとで薬液吸入するための医療用機器です。用途を誤ると危険なため、必ず専門の医師の指導に従ってください。また、薬液の種類、用量、用法についても、医師の指導に従ってください。※水は吸入しないようご注意ください。一般家庭での、のど、鼻の粘膜の加湿を目的とした家庭用吸入器の用途には適しません。※商品により噴霧に適さない薬剤もあります。



● 仕様

※改良のため、仕様および外観を予告なく変更することがあります。

名称	オムロン超音波式ネブライザ
型式	NE-U07
電源	AC100V 50Hz/60Hz(専用ACアダプタ使用)
消費電力	約20W
超音波発振周波数	約2.4MHz
噴霧能力	1.0mL/分*1
噴霧粒子径*2	1~8μm
薬剤槽容量	最大10mL
外形寸法	幅62×高さ241×奥行100mm
質量	約960g(本体・ACアダプタ含む)
使用温湿度	0~40℃、30~85%RH
JANコードNo.	4975479146183

*1生理食塩水噴霧時、薬液の種類などにより変化します。

*2噴霧粒子径:全体積粒子径分布の80%。測定機マルバン2600

別売品

※価格はメーカー希望小売価格(税込)です。

薬剤槽	エアフィルタ	吸入パイプ	吸入マスク(大)	吸入マスク(小)	吸気ホースS(30cm)	マウスピースセット	ノーズピース
							
U07-1(5個入) ¥1,050(税込)	U07-4(5個入) ¥525(税込) U07-4P(1個入) ¥157(税込)	U07-5(1個入) ¥525(税込)	U10-1(3個入) ¥3,150(税込) U10-1P(1個入) ¥1,260(税込)	U10-2(3個入) ¥3,150(税込) U10-2P(1個入) ¥1,260(税込)	U10-4 ¥1,575(税込)	※吸気ホースと共に使用。 U12-8(5個入) ¥1,575(税込) U12-8P(1個入) ¥420(税込)	※吸気ホースと共に使用。 C10-10(20個入) ¥3,675(税込) C10-10P(5個入) ¥1,050(税込)

製造販売元:

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

販売元:

オムロンコーリン株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川一丁目12番14号 日本生命小石川ビル ホームページ <http://www.colin.omron.co.jp/>